

**HOLEX®****Oprawka miedzowa, stalowa, wys. miecza h5 / szer. chwytu w: 19/2,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273000 19/2,2
GTIN	4045197941602
Klasa artykułu	22B

**Opis****Pasuje do :**

Imak nr 273020 lub nr 319132; 319133 (imak VDI).

**w dostawie::**

w komplecie klucz do wymiany płytek.

do maks.  $\varnothing$  obrabianego przedmiotu: 40 mm

szerokość  $b_2$ : 1,6 mm

wysokość  $h_1$ : 15,5 mm

długość całkowita  $L_{\text{całk.}}$ : 86 mm

**Opis techniczny**

szerokość $b_2$	1,6 mm
wysokość $h_1$	15,5 mm
wysokość przecinaka $h_5$	19 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	86 mm
Szerokość skrawania W	2,2 mm
do maks. $\varnothing$ obrabianego przedmiotu	40 mm
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy