

**Garant****Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261353 12/07
GTIN	4045197941572
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 12/07 mm kod ISO uchwytu: A12K SVVCR/L07  
pasująca wymienna płytka skrawająca: VC..0702..  
minimalna Ø otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 15,5 mm  
przesunięcie osi: 9 mm  
wysokość mocowania H: 11 mm  
szerokość szyjki: 9 mm

**Opis techniczny**

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	15,5 mm
długość całkowita L	125 mm
Ø chwytu	12 mm
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	28 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	72,5 stopni
śruby mocujące	269028 27
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC..0702..
wielk. płytki	7 mm
Przesunięcie osi $L_3$	9 mm
szerokość szyjki	9 mm
kod ISO uchwytu	A12K SVVCR/L07
wysokość mocowania $L_2$	11 mm

głębokość użytkowa T	6 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6