

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 8/05 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261346 8/05
GTIN	4045197941404
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 8/05 mm kod ISO uchwytu: A08F SVLCR/L05

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VC..0501..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 9,2 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 5 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 7,5 mm

**Opis techniczny**

śruby mocujące	269028 26
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
Przesunięcie osi $L_3$	5 mm
wysokość mocowania $L_2$	7,5 mm
kod ISO uchwytu	A08F SVLCR/L05
$\varnothing$ chwytu	8 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC..0501..
szerokość szyjki	6 mm
wielk. płytki	5 mm
długość całkowita L	80 mm
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	15 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	9,2 mm

głębokość użytkowa T	3 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Aksesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX5	674248 TX5