

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 8/05 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261353 8/05
GTIN	4045197941596
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 8/05 mm kod ISO uchwytu: A08F SVVCR/L05

Miejsce połączenia / podziału: 8 mm

Kąt ustawienia κ : 72,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC..0501..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 9,7 mm

Przesunięcie osi L_3 : 5,5 mm

Opis techniczny

wielk. płytki	5 mm
długość całkowita L	80 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC..0501..
wysokość mocowania L_2	7,5 mm
\varnothing chwytu	8 mm
śruby mocujące	269028 26
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	9,7 mm
Przesunięcie osi L_3	5,5 mm
Miejsce połączenia / podziału	8 mm
kod ISO uchwytu	A08F SVVCR/L05
Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
szerokość szyjki	6 mm

Długość wysięgu L ₁ cofniętych uchwytów	15 mm
głębokość użytkowa T	3,5 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX5	674248 TX5
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, chwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200