

Garant**Wytaczaki stalowe, Po lewej, Ø chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261347 12/07
GTIN	4045197941503
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 12/07 mm kod ISO uchwytu: A12K SVLCR/L07

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: VC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 15,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 9 mm

wysokość mocowania L_2 : 11 mm

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 27
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	15,5 mm
wielk. płytki	7 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	28 mm
szerokość szyjki	9 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	VC.. 0702..
Przesunięcie osi L_3	9 mm

długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania L ₂	11 mm
kod ISO uchwyty	A12K SVLCR/L07
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Ø chwytu	12 mm
głębokość użytkowa T	6 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200