

Garant
Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261338 12/07
GTIN	4045197941251
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 12/07 mm kod ISO uchwytu: A12L SVJCR/L07

Miejsce połączenia / podziału: 12 mm

Kąt ustawienia κ: 142 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VC.. 0702..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 13 mm

Przesunięcie osi L_3 : 2 mm

Opis techniczny

Ø chwytu	12 mm
śruby mocujące	269028 27
długość całkowita L	140 mm
wysokość mocowania L_2	11 mm
kod ISO uchwytu	A12L SVJCR/L07
długość główki L_1	18 mm
odcinek swobodny	50 mm
Przesunięcie osi L_3	2 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 0702..
szerokość szyjki	7,8 mm
Miejsce połączenia / podziału	12 mm
wielk. płytki	7 mm

minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	13 mm
Kąt ustawienia κ	142 stopni
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200