

Garant**Wytaczaki stalowe, Po lewej, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/07 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261347 16/07
GTIN	4045197941510
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 16/07 mm kod ISO uchwytu: A16M SVLCR/L07

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: VC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 19,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

wysokość mocowania L_2 : 15 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	11 mm
długość całkowita L	150 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	19,5 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	VC.. 0702..
kod ISO uchwytu	A16M SVLCR/L07
Kąt ustawienia κ	95 stopni
wysokość mocowania L_2	15 mm

wielk. płytki	7 mm
śruby mocujące	269028 27
Ø chwytu	16 mm
Długość wysięgu L ₁ cofniętych uchwytów	36 mm
szerokość szyjki	14,5 mm
głębokość użytkowa T	5 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6