

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261352 10/07
GTIN	4045197941541
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 10/07 mm kod ISO uchwytu: A10H SVVCR/L07

Miejsce połączenia / podziału: 10 mm

Kąt ustawienia κ : 72,5 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VC..0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 13,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 8 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	VC..0702..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	13,5 mm
\varnothing chwytu	10 mm
Miejsce połączenia / podziału	10 mm
wielk. płytki	7 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	28 mm
szerokość szyjki	6,8 mm
Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
śruby mocujące	269028 27
długość całkowita L	100 mm
kod ISO uchwytu	A10H SVVCR/L07
Przesunięcie osi L_3	8 mm

wysokość mocowania L ₂	9 mm
głębokość użytkowa T	6 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200