

Garant
Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	261339 12/07
GTIN	4045197941282
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 12/07 mm kod ISO uchwytu: A12L SVJCR/L07

Miejsce połączenia / podziału: 12 mm

Kąt ustawienia κ : 142 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 13 mm

Przesunięcie osi L_3 : 2 mm

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	13 mm
kod ISO uchwytu	A12L SVJCR/L07
Przesunięcie osi L_3	2 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 0702..
Miejsce połączenia / podziału	12 mm
\varnothing chwytu	12 mm
Kąt ustawienia κ	142 stopni
wysokość mocowania L_2	11 mm
wielk. płytki	7 mm
śruby mocujące	269028 27
długość całkowita L	140 mm
szerokość szyjki	7,8 mm

odcinek swobodny	50 mm
długość główki L ₁	18 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200