

HOLEX®**Oprawka miedzowa, stalowa, wys. miecza h5 / szer. chwytu w: 32/3,1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273000 32/3,1
GTIN	4045197941657
Klasa artykułu	22B

Opis**Pasuje do :**

Imak nr 273020 lub nr 319132; 319133 (imak VDI).

w dostawie::

w komplecie klucz do wymiany płytek.

do maks. \varnothing obrabianego przedmiotu: 100 mmszerokość b_2 : 2,4 mmwysokość h_1 : 24,7 mmdługość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 150 mm**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	3,1 mm
wysokość przecinaka h_5	32 mm
do maks. \varnothing obrabianego przedmiotu	100 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	150 mm
wysokość h_1	24,7 mm
szerokość b_2	2,4 mm
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy