

**Oprawki mieczowe, stalowe, neutralne, wys. miecza h5 / szer. chwytu w:
32/2,2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273000 32/2,2
GTIN	4045197941640
Klasa artykułu	22B

Opis**Zastosowanie:**

Tylko w połączeniu z płytkami do przecinania nr 273010.

Pasuje do:

Imak nr 273896 – 273898 lub nr 319132; 319133 (imak VDI).

w dostawie::

w komplecie klucz do wymiany płytek.

Opis techniczny

szerokość b ₂	1,6 mm
wysokość h ₁	24,8 mm
do maks. Ø obrabianego przedmiotu	100 mm
wysokość przecinaka h ₅	32 mm
Szerokość skrawania W	2,2 mm
długość całkowita L	150 mm
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki

