



Zestaw noży, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	265131 25
GTIN	4045197941848
Klasa artykułu	29W

Opis

Zestaw noży 25 mm kod ISO uchwytu: SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12
pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204

Szerokość funkcjonalna L₄: 32 mm

długość główki L₁: 20 mm

długość główki L₁: 21,5 mm

długość główki L₁: 25 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	150 mm
długość główki L ₁	20 mm
długość główki L ₁	21,5 mm
długość główki L ₁	25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
kod ISO uchwytu	SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12
Wielkość chwytu	25 mm

Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
części zamienne	269981 3
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Zestaw części zamiennych do zacisków Typ 3	269981 3
--	----------