

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB7510, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213577 ST1400
GTIN	4045197941039
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Zwiększona grubość płyty spełnia najwyższe wymagania stawiane obróbce wiórowej.
nowoczesna powłoka zabezpiecza przed zużyciem.

wskazówka:

Zalecana wartość dla $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{pmax.} = 4 \text{ mm}$.
posuw f_z na ząb: 0,22 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,22 mm
typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SEMT 1305 AGSR
Gatunek	HB7510
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 1100 N/mm ²	nadają się	130 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadają się	120 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadają się warunkowo		
suchy	nadają się		