

**Garant****SEMT 1305 AGSR, HB7520, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213568 ST900
GTIN	4045197941015
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

Zwiększona grubość płyty spełnia najwyższe wymagania stawiane obróbce wiórowej.  
nowoczesna powłoka zabezpiecza przed zużyciem.

**wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{pmax.} = 4 \text{ mm}$ .  
posuw  $f_z$  na ząb: 0,2 mm

**Opis techniczny**

typ	ST900
posuw $f_z$ na ząb	0,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SEMT 1305 AGSR
Gatunek	HB7520
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	240 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	200 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	180 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadają się warunkowo		
suchy	nadają się		