

**Tuleja ekscentryczna, ØD3: 40L mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290393 40L
GTIN	4045197997234
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Z zakresem regulacji maksymalnie  $\pm 0,5$  mm.

Kreska na podziałce odpowiada 0,03 mm.

**Zastosowanie:**

Do dokładnej kalibracji noży przepychaczy profilowych i do dłutowania rowków wpustowych na tokarkach bez osi Y.

**Pasuje do :**

noży przepychaczy profilowych i do dłutowania rowków wpustowych nr 290330-290358.

dla  $\varnothing D_1$ : 32 mm

$\varnothing D_2$ : 55 mm

L<sub>1</sub>: 95 mm

L<sub>2</sub>: 80 mm

**Opis techniczny**

L <sub>2</sub>	80 mm
L <sub>1</sub>	95 mm
$\varnothing D_2$	55 mm

dla  $\varnothing D_1$

32 mm