



Tuleja ekscentryczna, ØD3 H7: 32L mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290391 32L
GTIN	4045197942173
Klasa artykułu	21U

Opis

Wykonanie:

Z zakresem regulacji maksymalnie $\pm 0,5$ mm.

Kreska na podziałce odpowiada 0,03 mm.

Zastosowanie:

Do dokładnej kalibracji noży przepychaczy profilowych i do dłutowania rowków wpustowych na tokarkach bez osi Y.

Pasuje do :

noży przepychaczy profilowych i do dłutowania rowków wpustowych nr 290330-290358.

dla $\varnothing D_1$: 20 mm

$\varnothing D_2$: 48 mm

L_1 : 70 mm

L_2 : 60 mm

Opis techniczny

L_1	70 mm
$\varnothing D_2$	48 mm
L_2	60 mm

dla $\varnothing D_1$

20 mm