

**Tuleja ekscentryczna, ØD3 H7: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290391 25
GTIN	4045197942159
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Z zakresem regulacji maksymalnie $\pm 0,5$ mm.

Kreska na podziałce odpowiada 0,03 mm.

Zastosowanie:

Do dokładnej kalibracji noży przepychaczy profilowych i do dłutowania rowków wpustowych na tokarkach bez osi Y.

Pasuje do :

noży przepychaczy profilowych i do dłutowania rowków wpustowych nr 290330-290358.

dla $\varnothing D_1$: 20 mm

$\varnothing D_2$: 40 mm

L_1 : 50 mm

L_2 : 40 mm

Opis techniczny

$\varnothing D_2$	40 mm
L_1	50 mm
L_2	40 mm

dla $\varnothing D_1$

20 mm