



Tuleja ekscentryczna, ØD3 H7: 40 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290392 40
GTIN	4045197942197
Klasa artykułu	21U

Opis

Wykonanie:

Z zakresem regulacji maksymalnie $\pm 0,5$ mm.

Kreska na podziałce odpowiada 0,03 mm.

Zastosowanie:

Do dokładnej kalibracji noży przepychaczy profilowych i do dłutowania rowków wpustowych na tokarkach bez osi Y.

Pasuje do :

noży przepychaczy profilowych i do dłutowania rowków wpustowych nr 290330-290358.

dla $\varnothing D_1$: 25 mm

$\varnothing D_2$: 55 mm

L_1 : 80 mm

L_2 : 65 mm

Opis techniczny

L_2	65 mm
L_1	80 mm
$\varnothing D_2$	55 mm

dla $\varnothing D_1$

25 mm