



Narzędzia ECO do radełkowania bezwiórowego prawy, Wielkość chwytu: 12 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290038 12
GTIN	4030741290442
Klasa artykułu	29I

Opis

Narzędzia ECO do radełkowania bezwiórowego prawy 12 mm do \varnothing radełkowania d_1 : 15 mm
do szerokości radełkowania b : 4 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$: 4 mm
zakres roboczy: 8 - 15 mm
oś krążka: 299911 4

Opis techniczny

do otworów radełek $\varnothing d_2$	4 mm
zakres roboczy	8 - 15 mm
szerokość chwytu	15 mm
do szerokości radełkowania b	4 mm
do \varnothing radełkowania d_1	15 mm
wysokość chwytu	15 mm
oś krążka	299911 4
dla profilu radełkowania	RAA 2×AA
dla profilu radełkowania	RGE30° BL/BR30°
dla profilu radełkowania	RGE45° BL/BR45°
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

