

Garant

**Oprawki termokurczliwe z kanalikiem doprowadz. chłodziwo, PSC 63 A = 120,
Ø mocowania D1: 6 mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308574 6
GTIN	4045197944030
Klasa artykułu	31C

Opis

Wykonanie:

- Z otworem Balluffchip.
- Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu zapewniają spokojniejszą pracę.
- Powierzchnie funkcyjne konturu zewnętrznego PSC obrobione.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Rura chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885; 309893.

Przedłużki do uchwytów termoskurczowych nr 302410-302417. Przyrządy zaciskowe nr 354210-354450.

Strategia skrawania: HPC

Ø zewn. D: 27 mm

Ø D₂: 21 mm

Opis techniczny

Ø D ₂	21 mm
Ø zewn. D	27 mm
Ø mocowania D ₁	6 mm
adapter	PSC 63 A = 120
Norma na uchwyt	ISO 26623-2

chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe