

**Garant**

**Oprawki Weldon z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 100 A = 160, Ø mocowania D1: 6mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304411 6
GTIN	4045197943392
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
- Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

**GARANT:** Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!).

**Z zamykanymi kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.**

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwyty wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

**wskazówka:**

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

**Opis techniczny**

Śruba mocująca zamienna nr 309900	6
wymiar A długości wysięgu	160 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	6 mm
Ø zewn. D	25 mm
adapter	HSK-A 100 A = 160

Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-4
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Otwór kanałika chłodzącego	zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

## Akcesoria

Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 6 mm	309900 6
---	----------