

## Garant

**Oprawki Weldon z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 63 A = 160, Ø mocowania D1: 12 mm**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	304336 12
GTIN	4045197943347
Klasa artykułu	31A

### Opis

#### Wykonanie:

- z otworem Balluffchip
- powierzchnie mocujące HSK są obrobione.

**GARANT:** Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!).  
z kanałami doprowadzającymi chłodziwo i zamykanymi gwintami.

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwyty wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

#### Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

#### wskazówka:

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

Ø zewn. D: 42 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 12

### Opis techniczny

Śruba mocująca zamienna nr 309900	12
Ø zewn. D	42 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	12 mm
adapter	HSK-A 63 A = 160

Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-4
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe