

## Garant

**Oprawki Weldon z kanałkami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 100 A = 160, Ø mocowania D1: 12 mm**



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 304411 12     |
| GTIN             | 4045197943828 |
| Klasa artykułu   | 31A           |

### Opis

#### Wykonanie:

- z otworem Balluffchip
- powierzchnie mocujące HSK są obrobione.

**GARANT:** Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!) z kanałkami doprowadzającymi chłodziwo i zamykanymi gwintami.

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwyty wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

#### Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

#### wskazówka:

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

Ø zewn. D: 42 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 12

### Opis techniczny

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Ø zewn. D                         | 42 mm             |
| Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 12                |
| Ø mocowania D <sub>1</sub>        | 12 mm             |
| adapter                           | HSK-A 100 A = 160 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Norma na uchwyt                                 | ISO 12164-1                        |
| Norma na uchwyt                                 | DIN 69882-4                        |
| Norma na uchwyt                                 | DIN 69893                          |
| Kształt   | A                                  |
| Otwór kanalika chłodzącego                      | zamykane                           |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> |
| Dokładność ruchu obrotowego                     | ≤ 3 μm                             |
| Strategia skrawania                             | HSC                                |
| Strategia skrawania                             | HPC                                |
| Rodzaj produktu                                 | Stożkowe uchwyty zaciskowe         |