

**HOLEX****Oprawki Weldon z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 63 krótki, Ø mocowania D1: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304278 12
GTIN	4045197944313
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- powierzchnie mocujące HSK są obrobione.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

**wskazówka:**

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

wymiar A długości wysięgu: 80 mm

Ø zewn. D: 42 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 12

**Opis techniczny**

Ø mocowania D <sub>1</sub>	12 mm
wymiar A długości wysięgu	80 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	12
Ø zewn. D	42 mm

adapter	HSK-A 63 krótki
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-4
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 20000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe