

Garant

Oprawki z mininakrętką, do tulejek zaciskowych ER, smukłe, kształt ADB, SK 40 A = 70, do tulejek zaciskowych ER: 11 ER

**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 300649 11 |
| GTIN | 4045197944481 |
| Klasa artykułu | 31A |

Opis**Wykonanie:**

Śruba mocująca dokładnie wyważona **do HSC**. ER11 - otwór przelotowy rozwiercony. Uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!).

· **Standardowo z otworem na chip Balluff.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym według DIN 6499.

w dostawie::

Z mininakrętką ER High-Speed nr 309650.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucze do mocowania ER nr 309740.

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806. Klucz do mocowania AB nr 308820; 308830.

Strategia skrawania: HSC

zakres mocowania: 0,5 - 7 mm

Ø zewn. D: 16 mm

Długość użyteczna L₁: 44 mm

odpowiedni klucz do mocowania nr 309740: 11

Opis techniczny

| | |
|----------------------------------|------------|
| zakres mocowania | 0,5 - 7 mm |
| Długość użyteczna L ₁ | 44 mm |
| Ø zewn. D | 16 mm |

| | |
|---|------------------------------------|
| do tulejek zaciskowych ER | 11 mm |
| odpowiedni klucz do mocowania nr 309740 | 11 |
| adapter | SK 40 A = 70 |
| Norma na uchwyt | DIN 69871 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-1 |
| Kształt | ADB |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 μm |
| Strategia skrawania | HSC |
| Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |