



## Oprawki Densimet do frezów wkręcanych, $\varnothing d = 12$ mm, gwint M $\times$ Lcałk.: M6X105



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	301343 M6X105
GTIN	4045197944528
Klasa artykułu	31A

### Opis

#### Wykonanie:

- **właściwości zmniejszające drgania**
- **tolerancja chwytu h6.**

#### Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w uchwytach termoskurczowych.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Drgania: stłumione

$\varnothing$  otworu  $D_1$ : 6,5 mm

$\varnothing D_2$ : 10 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 60 mm

### Opis techniczny

$\varnothing$ otworu $D_1$	6,5 mm
Długość użyteczna $L_1$	60 mm
$\varnothing D_2$	10 mm
gwint M	M5
adapter	$\varnothing d = 12$ mm
$\varnothing$ chwytu d	12 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Drgania	stłumione

