

Garant**Oprawki Weldon kształt ADB z kanalikami doprowadz. chłodziwo, BT 50 krótki, Ø mocowania D1: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302650 12
GTIN	4045197944702
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25000 min⁻¹ **Z zamykanymi otworami kanalików chłodziwa.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	12 mm
Ø zewn. D	42 mm
wymiar A długości wysięgu	80 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	12
adapter	BT 50 krótki
Norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-2

Karta danych

Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/302650-12>