

Garant**Oprawki Weldon kształt ADB z kanalikami doprowadz. chłodziwo, BT 50 krótkie, Ø mocowania D1: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302650 8
GTIN	4045197944689
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie chwytys przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25000 min⁻¹ **Z zamykanymi otworami kanalików chłodziwa.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 63 mm

Ø zewn. D: 28 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 8

Opis techniczny

Ø zewn. D	28 mm
wymiar A długości wysięgu	63 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	8
adapter	BT 50 krótkie
norma	DIN 6359

Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe