

**Garant**

**Oprawki Weldon kształt AD z kanalikami doprowadz. chłodziwo, BT 30 krótki, Ø mocowania D1: 16mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302593 16
GTIN	4045197944573
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

Wszystkie chwytys przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup> **Z zamykanymi otworami kanalików chłodziwa.**

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.

**Opis techniczny**

wymiar A długości wysięgu	63 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	16
Ø zewn. D	48 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	16 mm
adapter	BT 30 krótki
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339

Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

## Akcesoria

Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 16 mm	309900 16
--	-----------