

Garant
Oprawki Weldon kształt ADB z kanalikami doprowadz. chłodziwo, BT 50 krótkie, Ø mocowania D1: 10 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	302650 10
GTIN	4045197944696
Klasa artykułu	31A

Opis
Wykonanie:

Wszystkie chwytys przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25000 min⁻¹ **Z zamykanymi otworami kanalików chłodziwa.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 70 mm

Ø zewn. D: 35 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 10

Opis techniczny

Śruba mocująca zamienna nr 309900	10
Ø zewn. D	35 mm
wymiar A długości wysięgu	70 mm
adapter	BT 50 krótkie
norma	DIN 6359

Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe