



Zestaw okrawaczy uniwersalnych/skrobaków w kasecie z tworzywa sztucznego 19-elem.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	839955
GTIN	7290005397905
Klasa artykułu	83G

Opis

w dostawie::

skrobak precyzyjny z wymiennym ostrzem;; 1 szt. nr 836400
chwyt okrawacza (bez ostrza);; 1 szt. nr 838350
Chwyt teleskopowy do ostrzy S o \varnothing 3,2 mm: 1 szt. nr 838430
Grot okrawacza z HSS o \varnothing 3,2 mm: po 1 szt. nr 838510, wielk. S10; S20; S30; S150
Grot okrawacza ROTO-DRIVE HSS o \varnothing 10,4 mm: 1 szt. nr 838610, wielk. 10,4
Chwyt teleskopowy do ostrzy N o \varnothing 2,6 mm;; 1 szt. nr 839170
Grot okrawacza z HSS o \varnothing 2,6 mm: po 1 szt. nr 839010, wielk. N1; N2
chwyt teleskopowy do grotów okrawacza;; 1 szt. nr 839620
Grot okrawacza z HSS, 90°, o \varnothing 20 mm: 1 szt. nr 839610, wielk. 20
chwyt teleskopowy do ostrzy skrobaka;; 1 szt. nr 839679
miniaturowe ostrze skrobaka;; 1 szt. nr 839677
specjalne ostrze skrobaka;; 1 szt. nr 839678
chwyt teleskopowy do płytek skrawających;; 1 szt. nr 839725
płytko skrawająca do rowków klinowych, 11 mm;; 1 szt. nr 839720, wielk. 11
uchwyt okrawacza do chwytu teleskopowego;; 1 szt. nr 839890, wielk. T

Opis techniczny

Rodzaj produktu

Okrawacze uniwersalne

Akcesoria

Końcówki do rowków wpust. do maks. Szerokości 11 mm	839720 11
chwyt teleskopowy do ostrzy skrobaka	839679
Uchwyt teleskopowy do ostrzy S o \varnothing 2,6	839170
Skrobaki precyzyjne z wymiennym grotem ze stali narzędziowej	836400
chwyt teleskopowy do grotów	839620
Uchwyt teleskopowy do ostrzy S o \varnothing 3,2	838430
Ostrza okrawacze Typ S100	838510 S100
Ostrza okrawacze Typ S20	838510 S20
Specjalne ostrze skrobaka, wygięte	839678
Ostrza okrawacze Typ N2	839010 N2
Grot HSS, 90° \varnothing główki okrawacza 20 mm	839610 20
Ostrza okrawacze Typ S30	838510 S30
Ostrza okrawacze Typ S150	838510 S150
Groty do otworów HSS 90°, z chwytem \varnothing główki okrawacza 10,4 mm	838610 10,4
chwyt teleskopowy do płytek skrawających	839725
Uchwyt okrawacza Typ T	839890 T
Okrawacz uniwersalny, uchwyt z tworz. sztucznego, z 1 ostrzem (S150)	838350
Miniaturowe ostrze skrobaka, proste	839677
Ostrza okrawacze Typ N1	839010 N1