

Garant**Oprawki do tulejek zaciskowych ER kształt ADB, BT 50 krótki, do tulejek zaciskowych ER: 32 ER****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302818 32
GTIN	4045197944849
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane.

- **Wszystkie chwytys przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Klasa wyważenia G 2,5 / 25 000 obr./min.**
- **Nakrętka mocująca precyzyjnie wyważona (G2,5 / 25 000 obr./min).**
- **Zoptymalizowane właściwości pod kątem zużycia lub przeniesienie momentu obrotowego dzięki powlekanym, precyzyjnym nakrętkom mocującym.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w szczękach mocujących wg **DIN 6499- kształt A i kształt B.**

w dostawie::

Z nakrętką mocującą ER.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300.

wskazówka:

odpowiednie nakrętki mocujące nr 309580 lub 309610.

Strategia skrawania: HSC

zakres mocowania: 2 - 20 mm

wymiar A długości wysięgu: 80 mm

Ø zewn. D: 50 mm

Zamienne nakrętki mocujące ER: 32

Klucze mocujące ER,: 32

Opis techniczny

Ø zewn. D	50 mm
wymiar A długości wysięgu	80 mm
Zamienne nakrętki mocujące ER	32
zakres mocowania	2 - 20 mm
Klucze mocujące ER,	32
do tulejek zaciskowych ER	32
adapter	BT 50 krótki
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 20000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Akcesoria

Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 32	309680 32
--	-----------