

**Garant****Oprawki do tulejek zaciskowych ER kształt AD, BT 30 A = 60, do tulejek zaciskowych ER: 16 ER****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302745 16
GTIN	4045197944757
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane.

- **Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Klasa wyważenia G 2,5 / 25 000 obr./min.**
- **Nakrętka mocująca precyzyjnie wyważona (G2,5 / 25 000 obr./min).**
- **Zoptymalizowane właściwości pod kątem zużycia lub przeniesienie momentu obrotowego dzięki powlekanym, precyzyjnym nakrętkom mocującym.**

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w szczękach mocujących wg **DIN 6499- kształt A i kształt B.**

**w dostawie::**

Z nakrętką mocującą ER.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300.

**wskazówka:**

odpowiednie nakrętki mocujące nr 309580 lub 309610.

Strategia skrawania: HSC

zakres mocowania: 0,5 - 10 mm

Ø zewn. D: 28 mm

Zamienne nakrętki mocujące ER: 16

Klucze mocujące ER,: 16

## Opis techniczny

Klucze mocujące ER,	16
do tulejek zaciskowych ER	16
Zamienne nakrętki mocujące ER	16
Ø zewn. D	28 mm
zakres mocowania	0,5 - 10 mm
adapter	BT 30 A = 60
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

## Akcesoria

Klucz płaski jednostronny rozwartość klucza 25 mm	613300 25
---	-----------