

Garant**Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych kształt ADB, BT 40 krótkie, ø trzpienia d1: 40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302895 40
GTIN	4045197945020
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Chwył stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.

Wszystkie chwytł przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min. Kształt ADB.

Zastosowanie:

Z wpustem pasowanym do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.

Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezowych wg DIN 1830.

w dostawie::

Wpust, pierścien zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

wskazówka:

Chłodzenie wewnętrzne możliwe tylko z pasującą śrubą dociągającą nr 309861.

wymiar A długości wysięgu: 70 mm

Ø zewn. D: 70 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 40

Pierścien zabierakowy zamienny nr 309870: 40

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 40

Opis techniczny

ø trzpienia d ₁	40 mm
----------------------------	-------

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	40
Ø zewn. D	70 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	40
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870	40
wymiar A długości wysięgu	70 mm
adapter	BT 40 krótkie
norma	DIN 6358
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów