

**Garant**
**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/09 mm**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260724 20/09
GTIN	4045197945112
Klasa artykułu	21T

## Opis

Wytaczaki stalowe 20/09 mm kod ISO uchwytu: A20Q SSKCR/L09

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 75 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: SC.. 09T3..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 25 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 13 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 19 mm

## Opis techniczny

$\varnothing$ chwytu	20 mm
wysokość mocowania $L_2$	19 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	75 stopni
pasująca wymienna płytki skrawająca	SC.. 09T3..
śruby mocujące	269028 14
wielk. płytki	9 mm
długość całkowita L	180 mm
kod ISO uchwytu	A20Q SSKCR/L09
Przesunięcie osi $L_3$	13 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	25 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Główce skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15