

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe,, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/09 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260725 20/09
GTIN	4045197945136
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 20/09 mm kod ISO uchwytu: A20Q SSKCR/L09

Kąt ustawienia κ : 75 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: SC.. 09T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 25 mm

Przesunięcie osi L_3 : 13 mm

wysokość mocowania L_2 : 19 mm

Opis techniczny

wysokość mocowania L_2	19 mm
Przesunięcie osi L_3	13 mm
\varnothing chwytu	20 mm
wielk. płytki	9 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SC.. 09T3..
Kąt ustawienia κ	75 stopni
kod ISO uchwytu	A20Q SSKCR/L09
długość całkowita L	180 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	25 mm
śruby mocujące	269028 14
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Główce skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15