

Garant**Oprawki Weldon niklowane, z otworem kanału na chłodziwo, HSK-A 63 krótkie, Ø mocowania D1: 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304272 8
GTIN	4045197945563
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.**
- **Powierzchnie mocujące HSK obrobione.**

GARANT: Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!).
Niklowanie specjalne.

Z zamykanymi kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

wskazówka:

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

Opis techniczny

Ø zewn. D	28 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	8
wymiar A długości wysięgu	65 mm
Ø mocowania D ₁	8 mm

adapter	HSK-A 63 krótkie
Norma na uchwyty	ISO 12164-1
Norma na uchwyty	DIN 69882-4
Norma na uchwyty	DIN 69893
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Akcesoria

Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 8 mm	309900 8
---	----------