

Garant**Oprawki do stempli metrycznych $\varnothing d = 8 \text{ mm}$, \varnothing chwytu: 12 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	293020 12
GTIN	4045197942081
Klasa artykułu	21U

Opis

Wykonanie:**Wyposażenie:** Klucz do łożysk (nr 293000) i klucz do nakrętek z otworami czołowymi (nr 293005) dostępne od ręki.**Wyposażenie:** Płetwy do wybijania chwytów MK są dostępne pod nr 293008 w rozmiarach MK2, MK3 i MK4.**Pasuje do :**

obrabiarek CNC i konwencjonalnych.

wskazówka:

- **uwaga: zawsze używać odpowiedniej \varnothing stempla**
- **inne połączenia chwytów na zamówienie.**

L: 38 mm

dł. całkowita L₁: 35 mm

Opis techniczny

dł. całkowita L ₁	35 mm
L	38 mm
\varnothing chwytu	12 mm

Ø suwaka	8 mm
rodzaj chwytu	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie