

**Garant****Oprawki do stempli profilowych  $\varnothing d = 12 \text{ mm}$ ,  $\varnothing$  chwytu: VDI40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293030 VDI40
GTIN	4045197946164
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:****Wyposażenie:** Klucz do łożysk (nr 293000) i klucz do nakrętek z otworami czołowymi (nr 293005) dostępne od ręki.**Pasuje do :**

obrabiarek CNC.

**wskazówka:**

- **uwaga: zawsze używać odpowiedniej  $\varnothing$  stempla**
- **inne połączenia chwytów na zamówienie.**

L: 83 mm

 $\varnothing D_1$ : 58 mm $\varnothing D_2$ : 83 mm**Opis techniczny**

L	83 mm
$\varnothing D_2$	83 mm
$\varnothing D_1$	58 mm

Ø suwaka	12 mm
rodzaj chwytu	VDI 40
chłodzenie wewnętrzne	nie