

**Przepychacz sześciokątny, metryczny $\varnothing d = 8$ mm, 6-kątne: 2,5 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 293040 2,5 |
| GTIN | 4045197946324 |
| Klasa artykułu | 21U |

Opis**Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili w **jednej operacji**.

Pasuje do :

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020–293079.

wskazówka:

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 731.**

Wskazówka, tekst reklamowy:

- **wielkości i profile specjalne na zamówienie**
- **szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 727 w 1. tomie katalogu.**

L₁: 18 mm

L: 4 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------|---------|
| rozwartość klucza | 2,5 mm |
| L | 4 mm |
| profil | 6-kątne |
| L ₁ | 18 mm |
| Ø d | 8 mm |