

Garant**Stemple sześciokątne metryczne $\varnothing d = 16$ mm, TiN, 6-kątne: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293046 20
GTIN	4045197946775
Klasa artykułu	29L

Opis**Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:Do wykonywania profili **w jednej operacji.****Pasuje do:**

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020 – 293079.

wskazówka:

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.**

Opis techniczny

rozwartość klucza	20 mm
L	32 mm
Materiał ostrza	HSS
tolerancja	od + 0,18 do + 0,21 mm

profil	6-kątne
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
powłoka	TiN
Rodzaj produktu	Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego