

**Przepychacz sześciokątny, metryczny $\varnothing d = 16$ mm, 6-kątne: 7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293046 7
GTIN	4045197946645
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili w **jednej operacji**.

Pasuje do :

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020–293079.

wskazówka:

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 731.**

Wskazówka, tekst reklamowy:

- **wielkości i profile specjalne na zamówienie**
- **szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 727 w 1. tomie katalogu.**

L₁: 40 mm

L: 13 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	7 mm
L	13 mm
profil	6-kątne
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm