

**Garant****Stemple czworokątne metryczne  $\varnothing d = 8$  mm, TiN, czworokątny: 4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293050 4
GTIN	4045197946898
Klasa artykułu	29L

**Opis****Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

**Zastosowanie:**Do wykonywania profili **w jednej operacji**.**Pasuje do:**

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020 – 293079.

**wskazówka:**

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
  - **Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.**
- Wytwarzanie profili czworokątnych  $> 9$  mm jest zalecane tylko w przypadku materiałów łatwych do obróbki (większy ubytek materiału).

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	4 mm
L	6,5 mm
Materiał ostrza	HSS

tolerancja	od + 0,09 do + 0,12 mm
profil	czworokątny
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
powłoka	TiN
Rodzaj produktu	Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego