

**Przepychacz czworokątny, metryczny  $\varnothing d = 16$  mm, czworokątny: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293056 16
GTIN	4045197947239
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

**Zastosowanie:**

Do wykonywania profili **w jednej operacji**.

**Pasuje do :**

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020–293079.

**wskazówka:**

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 731.**

Zastosowanie popychaczy czworokątnych  $> 9$  mm zalecane jest tylko w przypadku materiałów łatwych do obróbki (większy ubytek materiału).

**Wskazówka, tekst reklamowy:**

- **wielkości i profile specjalne na zamówienie**
- **szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 727 w 1. tomie katalogu.**

L<sub>1</sub>: 40 mm

L: 32 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	16 mm
L	32 mm
profil	czworokątny
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm