

**Przepychacz czworokątny, metryczny $\varnothing d = 8$ mm, czworokątny: 2,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293050 2,5
GTIN	4045197946867
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili w **jednej operacji**.

Pasuje do :

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020–293079.

wskazówka:

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 731.**

Zastosowanie popychaczy czworokątnych > 9 mm zalecane jest tylko w przypadku materiałów łatwych do obróbki (większy ubytek materiału).

Wskazówka, tekst reklamowy:

- **wielkości i profile specjalne na zamówienie**
- **szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 727 w 1. tomie katalogu.**

L_1 : 18 mm

L: 4 mm

Opis techniczny

L	4 mm
rozwartość klucza	2,5 mm
profil	czworokątny
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm