

**Przepychacz czworokątny, metryczny $\varnothing d = 12$ mm, czworokątny: 9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293053 9
GTIN	4045197947048
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili **w jednej operacji**.

Pasuje do :

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020–293079.

wskazówka:

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 731.**

Zastosowanie popychaczy czworokątnych $\varnothing > 9$ mm zalecane jest tylko w przypadku materiałów łatwych do obróbki (większy ubytek materiału).

Wskazówka, tekst reklamowy:

- **wielkości i profile specjalne na zamówienie**
- **szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 727 w 1. tomie katalogu.**

L₁: 25 mm

L: 20 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	9 mm
L	20 mm
profil	czworokątny
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm