

**Przepychacz czworokątny, metryczny  $\varnothing d = 8$  mm, czworokątny: 1,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293050 1,5
GTIN	4045197946843
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

**Zastosowanie:**

Do wykonywania profili **w jednej operacji**.

**Pasuje do :**

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020–293079.

**wskazówka:**

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 731.**

Zastosowanie popychaczy czworokątnych  $> 9$  mm zalecane jest tylko w przypadku materiałów łatwych do obróbki (większy ubytek materiału).

**Wskazówka, tekst reklamowy:**

- **wielkości i profile specjalne na zamówienie**
- **szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 727 w 1. tomie katalogu.**

$L_1$ : 18 mm

L: 3 mm

**Opis techniczny**

L	3 mm
profil	czworokątny
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm