

**Przepychacz czworokątny, metryczny Ø d = 12 mm, czworokątny: 4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293053 4
GTIN	4045197946997
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

**Zastosowanie:**

Do wykonywania profili **w jednej operacji**.

**Pasuje do :**

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020–293079.

**wskazówka:**

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 731.**

Zastosowanie popychaczy czworokątnych > 9 mm zalecane jest tylko w przypadku materiałów łatwych do obróbki (większy ubytek materiału).

**Wskazówka, tekst reklamowy:**

- **wielkości i profile specjalne na zamówienie**
- **szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 727 w 1. tomie katalogu.**

L<sub>1</sub>: 25 mm

L: 6,5 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	4 mm
L	6,5 mm
profil	czworokątny
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm