

**Przepychacz czworokątny, metryczny $\varnothing d = 16$ mm, czworokątny: 13 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 293056 13 |
| GTIN | 4045197947208 |
| Klasa artykułu | 21U |

Opis**Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili **w jednej operacji**.

Pasuje do :

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020–293079.

wskazówka:

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 731.**

Zastosowanie popychaczy czworokątnych > 9 mm zalecane jest tylko w przypadku materiałów łatwych do obróbki (większy ubytek materiału).

Wskazówka, tekst reklamowy:

- **wielkości i profile specjalne na zamówienie**
- **szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 727 w 1. tomie katalogu.**

L₁: 40 mm

L: 28 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------|-------------|
| rozwartość klucza | 13 mm |
| L | 28 mm |
| profil | czworokątny |
| L ₁ | 40 mm |
| Ø d | 16 mm |