

**Przepychacze Torx® Ø d = 16 mm, Torx®: TX40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293066 TX40
GTIN	4045197947628
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

**Zastosowanie:**

Do wykonywania profili w **jednej operacji**.

**Pasuje do :**

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020–293079.

**wskazówka:**

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 731.**

**Wskazówka, tekst reklamowy:**

- **wielkości i profile specjalne na zamówienie**
- **szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 727 w 1. tomie katalogu.**

L<sub>1</sub>: 40 mm

L: 5 mm

**Opis techniczny**

L	5 mm
Ø wiercenia wstępnego	5 mm
Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie	6,78 mm
profil	Torx®
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm